

PB 636



Szczególną cechą modelu łóżka PB 636 jest możliwość opuszczenia leża do poziomu 29 cm. Niska pozycja pozwala na większy komfort użytkowania osobom o niższym wzroście oraz redukuje w znacznym stopniu możliwość odniesienia urazu w sytuacji przypadkowego wypadnięcia. Zakres regulacji wysokości, pozwala na pracę opiekunów w optymalnych warunkach. Możliwość stosowania dzielonych barierek powoduje, że użytkownik nie musi być na stałe ograniczony barierami w przestrzeni łóżka.



Na zdjęciu: łóżko PB 636 w kolorze dęb sonoma z dzielonymi barierkami po jednej stronie łóżka. Akcesoria: Lampa przyłóżkowa.

PB 636



PB 636 z dzielonymi barierkami po jednej stronie łóżka

DETALE PRODUKTU:

1. Położenie leża 29 cm od podłogi
2. Dekoracyjna osłona leża
3. Nowoczesny napęd podnoszenia leża
4. Pilot z blokadą poszczególnych funkcji
5. Podwójne koło z hamulcem
6. Dzielona barierka (opcja)



OPCJE:

zmiana długości i wypełnienia leża • zmiana kolorystyki • dzielone barierki

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Bezpieczne obciążenie robocze:	175,0 kg
Maksymalna waga użytkownika:	140,0 kg
Regulacja wysokości leża:	od 29 do 72 cm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 ÷ 70°
Regulacja segmentu oparcia podudzi:	0 ÷ 20°
Wymiary zewnętrzne długość × szerokość:	207 × 106 cm
Prześwit pod łóżkiem:	ok. 16 cm
Ciężar całkowity:	118,6 kg
Kółka jezdne:	100 mm z hamulcem

FUNKCJE:


 REGULACJA
SEGMENTU NÓG

 REGULACJA
SEGMENTU PLECÓW

 REGULACJA
WYSOKOŚCI